

ナースコール対応表

「ボール君」「うーご君」「マッ太君」はナースコールへ連動させるセンサーです。
ご注文の際は、下記の表で現在お使いのナースコール子機をご確認ください。

(株) ケアコム製子機 (全てワイヤレスタイプあり)

当社型番	壁側差込口	形状	メーカー型番	特記事項
① IK2	2ピン(大/小)		-	
② K3	3ピン(大1/小2)		-	
③ K4	4ピン		BA-501 BA-511	型名 押
④ K4Z	4ピン		BA-501Z BA-511Z	型名 押
⑤ IK2 + 分配コンセント	6ピン		BA-611WZ (ハンド形子機) RB-826WZ (握り押ボタン)	分配 型名 押
		<p>接続構成図</p> <p>ケアコム社製WZ型子機(⑤IK2)の場合は、別途ケアコム社製「分配コンセント」が必要です。</p> <p>分配コンセント機種例 名称：分配コンセント(2P、W6P、一般) 型式：BB-301WZ-2P/W6P-NC</p>		

パナソニック(株)製子機 (ワイヤレスタイプは対応していません)

当社型番	壁側差込口	形状	メーカー型番	特記事項
⑬ N2	2ピン(同一大)		-	販売終了
⑭ N2R	2ピン(同一大)		-	販売終了

アイコン説明

特注	特注品のため、価格はお問い合わせ下さい。	型名	ナースコール子機に関しては型名をご確認ください。
NC	専用ナースコール子機本体が別途必要です。	押	押しボタンが無いタイプもあります。
		分配	分配コンセントが別途必要です。

Sensors in your life.



〒169-0073 東京都新宿区百人町1-11-26
TEL: 03-5330-9221 / FAX: 03-5330-9222
URL: www.hotron.co.jp

※商品の改良の為、仕様・外観図を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※掲載内容は2023年2月現在のものです。

アイホン(株)製子機 (全てワイヤレスタイプあり)

当社型番	壁側差込口	形状	メーカー型番	特記事項
⑥ IV	φ3.5mmプラグ		Vi-nurse	特注
	<p>アイホン社製「Vi-nurse」他社接続対象機器</p> <p>① NLR-OPA オプション入力コンセント </p> <p>② NLR-CA-OPA オプション入力コード </p>			
⑦ IK2	2ピン(大/小)		-	
⑧ I2J	2ピン(プラスチック製)		-	特注
⑨ IK2 + 専用NC	4ピン		NBシリーズ	NC 型名 特注
		<p>接続構成図</p> <p>※専用ナースコールが必要です。 ※裏ボタの型式をご確認ください。 ※中継BOX、入切スイッチはついておりません。</p>		
⑩ I5F	6ピン		NF-SBA (NFXシリーズ)	特注 押
⑪ I5F	5ピン		NFR-8A (NFXシリーズ)	特注
⑫ I3F	3ピン		NFXシリーズ オプションプラグ	特注

ナースコール接続ケーブル

標準	HB-CT-IK2 標準タイプ		2.2m
標準	HB-CS-IK2 標準タイプ		3.2m
特注	HB-CE-IV-15 ボックスレスタイプ		1.5m
特注	HB-CN-IV ボックスタイプ		3.2m